


STŘIŽNÍK PODOBNÉ JAKO DIN 9844, TVAR A

270.



$$d_4 = \varnothing^{+0,5}$$



Materiál:

Tvrdokov

Objednací číslo 270.9.

Provedení:

dřík střížníku jemně broušen.

Hlava střížníku: ocel, napájená nebo tvrdokov.

Jiné délky a průměry na poptávku.

270. Střížník podobné jako DIN 9844, tvar A

Odstupňování

d ₁	d ₁	d ₃	r	l ₁	71	90	112
1	0,1	3,6	0,2		●	●	●
2,3	0,1	4	0,2		●	●	●
2,6	0,1	4,5	0,3		●	●	●
2,9	0,1	5	0,3		●	●	●
3,3	0,1	6	0,3		●	●	●
3,6	0,1	7	0,3		●	●	●
4,1	0,1	8	0,5		●	●	●
4,6	0,1	8,5	0,5		●	●	●
5,1	0,1	9	0,5		●	●	●
5,5	0,1	9,5	0,5		●	●	●
6	0,1	10	0,5		●	●	●
6,5	0,5	10,8	0,7		●	●	●
7,5	0,5	12	0,7		●	●	●
8,5	0,5	13	0,7		●	●	●
9,5	0,5	14,5	0,7		●	●	●
10,5	0,5	16	1		●	●	●
11,5	0,5	18	1		●	●	●
13	0,5	20	1		●	●	●
15	0,5	22	1		●	●	●

Příklad objednávky:

Střížník podobné jako DIN 9844, tvar A = 270.9.

Průměr dříku d₁ 4.7 mm = 0470.

Délka l₁ 71 mm = 071

Objednací číslo = 270.9. 0470. 071