


PUNZONE DA TRANCIATURA SIMILE A DIN 9844, FORME A

270.



$$d_4 = d_1^{+0,5}$$



Materiale:

Carburo metallico
N. d'ordine 270.9.

Esecuzione:

Gambo superfinito.
Testa: Acciaio, brasata o metallo duro.

Altri diametri e lunghezze a richiesta.

270. Punzone da tranciatura simile a DIN 9844, Forme A

d ₁	Gradazione						
	d ₁	d ₃	r	l ₁	71	90	112
1	0,1	3,6	0,2		●	●	●
2,3	0,1	4	0,2		●	●	●
2,6	0,1	4,5	0,3		●	●	●
2,9	0,1	5	0,3		●	●	●
3,3	0,1	6	0,3		●	●	●
3,6	0,1	7	0,3		●	●	●
4,1	0,1	8	0,5		●	●	●
4,6	0,1	8,5	0,5		●	●	●
5,1	0,1	9	0,5		●	●	●
5,5	0,1	9,5	0,5		●	●	●
6	0,1	10	0,5		●	●	●
6,5	0,5	10,8	0,7		●	●	●
7,5	0,5	12	0,7		●	●	●
8,5	0,5	13	0,7		●	●	●
9,5	0,5	14,5	0,7		●	●	●
10,5	0,5	16	1		●	●	●
11,5	0,5	18	1		●	●	●
13	0,5	20	1		●	●	●
15	0,5	22	1		●	●	●

Esempio di ordinazione:

Punzone da tranciatura simile a DIN 9844, Forme A = 270.9.
 Gambo di diverso diametro d₁ 4.7 mm = 0470.
 Lunghezza l₁ 71 mm = 071
 N. d'ordine = 270.9. 0470. 071