


# KADEMELİ ZIMBA, YUVARLAK, İTİCİ PİMLİ, ISO 8020



2711.



## 2711. Kademeli zımba, yuvarlak, itici pimli, ISO 8020

d <sub>1</sub> / Sipariş No	d <sub>2</sub>	P	l <sub>1</sub> / Sipariş No	r	T	l / (Sipariş kodu karakteri)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	120 (J)
5 / (3)	8	2 - 4,9	13 (3) 19 (4)	0,3	5		●	●	●	●	●
6 / (4)	9	2,5 - 5,9	13 (3) 19 (4)	0,3	5		●	●	●	●	●
8 / (5)	11	4 - 7,9	19 (4) 25 (5)	0,3	5		●	●	●	●	●
10 / (6)	13	5 - 9,9	19 (4) 25 (5)	0,3	5		●	●	●	●	●
13 / (7)	16	6 - 12,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
16 / (8)	19	8 - 15,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
20 / (9)	23	10 - 19,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
25 / (10)	28	12 - 24,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
32 / (11)	35	16 - 31,9	25 (5) 30 (6)	0,4	5		●	●	●	●	●

### Malzeme:

HSS

Sertlik:

Gövde 64 ± 2 HRC

Kafa 52 ± 5 HRC


### Yürütme:

Zımba kafası, sıcak radyal dövülmüş, Gövde, kafa ve kesici ağız hassas taşlanmıştır.

Özel siparişler için iletişime geçiniz.

### Siparis Kodu (örnek):

**2711.7G4.0720**



### Şekil: Kademeli Yuvarlak

P = Ø 7,2 mm

Kesme Boyu: l<sub>1</sub>

19 mm

Uzunluk: l

100 mm

Çap: d<sub>1</sub>

13 mm

Tip:

ISO

Uygulama:

Kademeli Yuvarlak

Zımba:

itici pimli

= 0720

Sipariş No

= (4)

Sipariş kodu karakteri

= (G)

Sipariş No

= (7)

Sipariş No

= (1)

Sipariş No

= (1)

= 27