


# POINÇON À BILLE, ÉPAULÉ, ROND, AVEC ÉJECTEUR, CHARGE LÉGÈRE



2712.



## 2712. Poinçon à bille, épaulé, rond, avec éjecteur, charge légère

d <sub>2</sub> / Chiffre de référence	d <sub>s</sub>	P	l <sub>1</sub> / Chiffre de référence	l (Lettre de référence)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)
6 / (1)	6	2,5 - 5,9	13(1)		●	●	●	●	●
10 / (2)	8	5 - 9,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●
13 / (3)	8	6 - 12,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●
16 / (4)	8	8 - 15,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
20 / (5)	8	10 - 19,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
25 / (6)	8	12 - 24,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
32 / (7)	8	16 - 31,9	13(1) 19(2) 25(3)			●	●	●	●
38 / (8)	8	19 - 37,9	19(2) 25(3) 30(4)				●	●	●

### Matière :

HSS

Dureté 62 ± 2 HRC


### Exécution :

Corps et diamètre du tranchant superfinis.

Fabrication spéciale sur demande.

### Exemple de commande :

**2712.7G2.2450**



#### Forme: Rond

P = Ø 24,5 mm

Longueur épaulement: l<sub>1</sub>  
19 mm

Longueur: l  
100 mm

Diamètre: d<sub>2</sub>  
32 mm

Type:  
charge légère

Exécution:  
Rond

Poinçon de découpe:  
avec éjecteur

= 2450

Chiffre de référence  
= (2)

Lettre de référence  
= (G)

Chiffre de référence  
= (7)

Chiffre de référence  
= (2)

Chiffre de référence  
= (1)

= 27