


# STEMPEL SZYBKOWYMIENNY DO NISKICH OBCIĄŻEŃ, ODSADZONY, Z ODKLEJACZEM (OKRĄGŁY)



2712.



## 2712. Stempel szybkowymienny do niskich obciążeń, odsadzony, z odklejaczem (okrągły)

d <sub>2</sub> / Cyfra w oznaczeniu	d <sub>s</sub>	P	l <sub>1</sub> / Cyfra w oznaczeniu	l (Litera w oznaczeniu)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)
6 / (1)	6	2,5 - 5,9	13(1)		●	●	●	●	●
10 / (2)	8	5 - 9,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●
13 / (3)	8	6 - 12,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●
16 / (4)	8	8 - 15,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
20 / (5)	8	10 - 19,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
25 / (6)	8	12 - 24,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
32 / (7)	8	16 - 31,9	13(1) 19(2) 25(3)			●	●	●	●
38 / (8)	8	19 - 37,9	19(2) 25(3) 30(4)				●	●	●

### Material:

HSS

Twardość 62 ± 2 HRC


### Wykonanie:

Trzon i krawędź tnąca (średnica) są szlifowane na gładko.

Wersje specjalne – na życzenie.

### Przykład zamówienia:

**2712.7G2.2450**



#### Typ: Okrągły

P = Ø 24,5 mm

**Długość części tnącej: l<sub>1</sub>**  
19 mm

**Długość: l**

100 mm

**Średnica: d<sub>2</sub>**

32 mm

**Typ:**

lekki

**Wersja:**

Okrągły

**Stempel tnący:**

z odklejaczem

= 2450

**Cyfra w oznaczeniu**  
= (2)

**Litera w oznaczeniu**  
= (G)

**Cyfra w oznaczeniu**  
= (7)

**Cyfra w oznaczeniu**  
= (2)

**Cyfra w oznaczeniu**  
= (1)

= 27