


BİLYA-KİLİTLEMELİ ZIMBA, KADEMELİ, YUVARLAK, İTİCİ PİMLİ, AĞIR HİZMET



2713.



2713. Bilya-Kilitlemeli zımba, kademeli, yuvarlak, itici pimli, ağır hizmet

d ₂ / Sipariş No	d ₅	P	l ₁ / Sipariş No	l (Sipariş kodu karakteri)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	110 (H)	125 (J)
10 / (2)	10	5 - 9,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●		
13 / (3)	12	6 - 12,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●	●	●
16 / (4)	12	8 - 15,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●	●	●
20 / (5)	12	10 - 19,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●	●	●
25 / (6)	12	12 - 24,9	13(1) 19(2) 25(3)			●	●	●	●	●	●
32 / (7)	12	16 - 31,9	13(1) 19(2) 25(3)			●	●	●	●	●	●
40 / (9)	12	19 - 39,9	19(2) 25(3) 30(4)				●	●	●	●	●

*d₂'de = 16/ 20 ve l = 63; l₁ maks. = 19

Malzeme:

HSS

Sertliği 62 ± 2 HRC


Yürütme:

Gövde ve Dış çap hassas Taşlanmış.

Özel siparişler için iletişime geçiniz.

Siparis Kodu (örnek):

2713.3C1.0550



Şekil: Kademeli Yuvarlak

P = Ø 5,5 mm

Kesme Boyu: l₁

13 mm

Uzunluk: l

63 mm

Çap: d₂

13 mm

Tip:

ağır hizmet

Uygulama:

Kademeli Yuvarlak

Zımba:

itici pimli

= 0550

Sipariş No

= (1)

Sipariş kodu karakteri

= (C)

Sipariş No

= (3)

Sipariş No

= (3)

Sipariş No

= (1)

= 27