



RYCHLOVÝMĚNNÉ STŘIŽNÍKY, STŘIŽNÁ PLOCHA VĚTŠÍ NEŽ DŘÍK, KULATÝ, S ODLEPOVAČEM, PRO VELKÉ ZATÍŽENÍ



2715.



2715. Rychlovýměnné střížníky, střížná plocha větší než dřík, Kulatý, s odlepovačem, pro velké zatížení

d_2 / Objednáací číslo	d_5	P	l_1 / Objednáací číslo	l (Objednáací písmeno)	80 (E)	90 (F)	100 (G)
13 / (3)	12	13,1 - 32	19 (2) 30 (4)		●	●	●
16 / (4)	12	16,1 - 38	19 (2) 30 (4)		●	●	●
20 / (5)	12	20,1 - 40	19 (2) 30 (4)		●	●	●
25 / (6)	12	25,1 - 44	19 (2) 30 (4)		●	●	●
32 / (7)	12	32,1 - 50	19 (2) 30 (4)		●	●	●
40 / (9)	12	40,1 - 56	19 (2) 30 (4)		●	●	●

Materiál:

HSS

Tvrđost 62 ± 2 HRC


Provedení:

Dřík a střížný průměr jemně broušené.

Nestandardní výroba na poptávku.

Příklad objednávky:

2715.7G2.3210



Tvar: kulatý

$P = \varnothing 32,1$ mm

Délka osazení: l_1
19 mm

Délka: l

100 mm

Průměr: d_2

32 mm

Typ:

Břit větší, těžký

Provedení:

kulatý

Střížník:

s odlepovačem

= 3210

Objednáací číslo

= (2)

Objednáací písmeno

= (G)

Objednáací číslo

= (7)

Objednáací číslo

= (5)

Objednáací číslo

= (1)

= 27