


# KONİK KAFALI ZIMBA, KADEMELİ YUVARLAK, İTİCİ PİMLİ, ~DIN 5118 ŞEKİL F



2716.



## 2716. Konik Kafalı Zimba, kademeli yuvarlak, itici pimli, ~DIN 5118 Şekil F

d <sub>1</sub> / Sipariş No	d <sub>2</sub>	P	l <sub>1</sub> / Sipariş No	a	k	r	l (Sipariş kodu karakteri)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	120 (J)
5 / (3)	7	2 - 4.9	13 (3) 19 (4)	1,5	4	10		●	●	●	●	●
6 / (4)	9	2.5 - 5.9	13 (3) 19 (4)	1,5	4	10		●	●	●	●	●
8 / (5)	11	4 - 7.9	19 (4) 25 (5)	1,5	4	12		●	●	●	●	●
10 / (6)	14	5 - 9.9	19 (4) 25 (5)	1,5	4	15		●	●	●	●	●
13 / (7)	17	6 - 12.9	19 (4) 25 (5)	1,5	4	15		●	●	●	●	●
16 / (8)	20	8 - 15.9	19 (4) 25 (5)	1,5	4	15		●	●	●	●	●
20 / (9)	25	10 - 19.9	19 (4) 25 (5)	1,5	4	15		●	●	●	●	●

### Malzeme:

HSS

Sertlik:

Gövde 62-66 HRC

Kafa 45-55 HRC

Malzemeler hakkında detaylı bilgi için  
bknz: Bölüm E başında

### Yürütme:


Gövde Hassas Taşlanmış. Kafa sıcak dövme ve  
meneviş işlemlerine tabi tutulmuştur.

### Not:

Uygun Havşa Frezesi 2284.00.

### Siparis Kodu (örnek):

**2716.7G4.0720**



### Şekil: Kademeli Yuvarlak

P = ø7,2 mm

**Kesme Boyu: l<sub>1</sub>**  
19 mm

**Uzunluk: l**  
100 mm

**Çap: d<sub>1</sub>**  
13 mm

**Tip:**  
Konik Kafalı Zimba

**Uygulama:**  
Kademeli Yuvarlak

**Zimba:**  
itici pimli

= 0720

**Sipariş No**  
= (4)

**Sipariş kodu karakteri**  
= (G)

**Sipariş No**  
= (7)

**Sipariş No**  
= (6)

**Sipariş No**  
= (1)

= 27