


PUNZÓN DE CORTE SIMILAR A DIN 9844, FORMA B



271.



$$d_4 = d_1^{+0,5}$$

271. Punzón de corte similar a DIN 9844, Forma B

| Gradación | | d_2 | d_3 | l_2 | r | l_1 | 71 | 90 | 112 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|----|----|-----|
| d_1 | d_1 | | | | | | | | |
| 0,5 | 0,05 | 2 | 3,6 | 7 | 0,2 | | ● | ● | ● |
| 1,95 | 0,05 | 2,5 | 4 | 7 | 0,2 | | ● | ● | ● |
| 2,5 | 0,1 | 3,2 | 5 | 7 | 0,3 | | ● | ● | ● |
| 3,2 | 0,1 | 4 | 7 | 7 | 0,3 | | ● | ● | ● |
| 4 | 0,1 | 5 | 8,5 | 7 | 0,5 | | ● | ● | ● |
| 5 | 0,1 | 6,3 | 10 | 7 | 0,5 | | ● | ● | ● |
| 6,3 | 0,1 | 8 | 12 | 16 | 0,7 | | ● | ● | ● |
| 8 | 0,1 | 10 | 14,5 | 16 | 0,7 | | ● | ● | ● |
| 10 | 0,1 | 12,5 | 18 | 16 | 1 | | ● | ● | ● |
| 12,5 | 0,1 | 16 | 22 | 16 | 1 | | ● | ● | ● |

Material:

Metal duro
Código 271.9.

Ejecución:

Caña en rectificado fino.
Cabeza: Acero, soldada o de metal duro.

Otros diámetros y longitudes sobre demanda.

Ejemplo de código:

| | |
|---|-------------------|
| Punzón de corte similar a DIN 9844, Forma B | =271.9. |
| Diámetro de corte d_1 | 7.3 mm = 0730. |
| Longitud l_1 | 71 mm = 071 |
| Código | =271.9. 0730. 071 |