


PUNZÓN DE CORTE DE CAMBIO RÁPIDO, CON MECHA, CUADRADO, CON EXPULSOR, PARA TRABAJOS LIGEROS




2722. Punzón de corte de cambio rápido, con mecha, cuadrado, con expulsor, para trabajos ligeros

d_2 / Número de pedido	d_5	P_{min}	G_{max}	l_1 / Número de pedido	l (Letra de pedido)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)
6 / (1)	6	2,5	5,9	13(1)		●	●	●	●	●
10 / (2)	8	4	9,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●
13 / (3)	8	6	12,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●
16 / (4)	8	8	15,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
20 / (5)	8	10	19,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
25 / (6)	8	12	24,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
32 / (7)	8	16	31,9	13(1) 19(2) 25(3)			●	●	●	●
38 / (8)	8	19	37,9	19(2) 25(3) 30(4)				●	●	●

Ejemplo de código:

2722.2E1.0650.A



Angulo:
0°

Forma: cuadrado, Longitud P
P = 6,5 mm

Longitud de corte del punzón: l_1
13 mm

Longitud: l
80 mm

Diámetro: d_2
10 mm

Tipo:
reforzada

Ejecución:
cuadrado

Punzón de corte:
con expulsor

Letra de pedido
= (A)

= 0650
Número de pedido
= (1)

Letra de pedido
= (E)

Número de pedido
= (2)

Número de pedido
= (2)

Número de pedido
= (2)

= 27

Material:

HSS

Dureza 62 ± 2 HRC

Ejecución:

Caña y forma de corte en rectificado fino.
Ejecución especial sobre demanda.

Nota:

Con una franquicia de corte $\leq 0,04$ mm, FIBRO redondea las esquinas afiladas en el caso de que el punzón de corte y el casquillo de corte se pidan conjuntamente. De este modo se reduce el tiempo de montaje y el riesgo de una rotura de cantos durante el funcionamiento.