


BİLYA-KİLİTLEMELİ ZIMBA, UÇ GÖVDEDEN BÜYÜK, KARE, İTİCİ PİMLİ, HAFİF HİZMET

2724.




2724. Bilya-Kilitlemeli zımba, uç gövdeden büyük, kare, itici pimli, hafif hizmet

d ₂ / Sipariş No	d ₅	P _{min}	G _{max}	l ₁ / Sipariş No	l (Sipariş kodu karakteri)	80 (E)	90 (F)	100 (G)
13 / (3)	8	9,19	32	19(2) 30(4)		●	●	●
16 / (4)	8	11,31	38	19(2) 30(4)		●	●	●
20 / (5)	8	14,14	40	19(2) 30(4)		●	●	●
25 / (6)	8	17,68	44	19(2) 30(4)		●	●	●
32 / (7)	8	22,63	50	19(2) 30(4)		●	●	●

Siparis Kodu (örnek):

2724.5E2.2828.A



Açı:
0°

Şekil: Kare, Uzunluk P
P = 28,28 mm

Kesme Boyu: l₁
19 mm

Uzunluk: l
80 mm

Çap: d₂
20 mm

Tip:
Geniş kesme ağız, hafif hizmet

Uygulama:
Kare

Zımba:
itici pimli

Sipariş kodu karakteri
= (A)

= 2828

Sipariş No
= (2)

Sipariş kodu karakteri
= (E)

Sipariş No
= (5)

Sipariş No
= (4)

Sipariş No
= (2)

= 27

Malzeme:

HSS

Sertliği 62 ± 2 HRC

Yürütme:

Gövde ve kesici ağız hassas taşlanmıştır. Özel siparişler için iletişime geçiniz.

Not:

Eğer kesme zımbası ve kesme burcu birlikte sipariş edilirse ve kesme boşluğu ≤ 0,04 mm ise FIBRO keskin kenarları yuvarlatır. Böylece montaj süresi ve kenar kırılma riski işletim esnasında kısaltılır.