


POINÇON À BILLE, ÉPAULÉ, TROU OBLONG, AVEC ÉJECTEUR, CHARGE LÉGÈRE




2742. Poinçon à bille, épaulé, trou oblong, avec éjecteur, charge légère

d ₂ / Chiffre de référence	d ₅	W _{min}	G _{max}	l ₁ / Chiffre de référence	l (Lettre de référence)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)
6 / (1)	6	2,5	5,9	13(1)		●	●	●	●	●
10 / (2)	8	4	9,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●
13 / (3)	8	6	12,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●
16 / (4)	8	8	15,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
20 / (5)	8	10	19,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
25 / (6)	8	12	24,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
32 / (7)	8	16	31,9	13(1) 19(2) 25(3)			●	●	●	●
38 / (8)	8	19	37,9	19(2) 25(3) 30(4)				●	●	●

Exemple de commande :

2742.2F1.0650.0450.B



Angle:
90°

Forme: Trou oblong, Largeur W
W = 4,5 mm

Forme: Trou oblong, Longueur P
P = 6,5 mm

Longueur épaulement: l₁
13 mm

Longueur: l
90 mm

Diamètre: d₂
10 mm

Type:
charge légère

Exécution:
Trou oblong

Poinçon de découpe:
avec éjecteur

Lettre de référence
= (B)

Chiffre de référence
= 0450

Chiffre de référence
= 0650

Chiffre de référence
= (1)

Lettre de référence
= (F)

Chiffre de référence
= (2)

Chiffre de référence
= (2)

Chiffre de référence
= (4)

Chiffre de référence
= 27

Matière :

HSS

Dureté 62 ± 2 HRC

Exécution :

Corps et embout profilé superfinis.

Fabrication spéciale sur demande.