


PLACA DE ALUMINIO ~ISO 6753-1

2910. .0



Ejecución:


2910.□□□□.□□.0

Contornos exteriores serrados. Superficies planas de grosor rectificadas.

Nota:

Placas de medidas desde 500 x 500 mm se suministran con rosca para cáncamo.

2910. .2



Ejecución:

2910.□□□□.□□.2

Dos caras del ángulo fresadas. Superficies planas de grosor rectificadas.

Nota:

Placas de medidas desde 500 x 500 mm se suministran con rosca para cáncamo.

2910. Placa de aluminio ~ISO 6753-1

| Código | Dimensiones l x b x t | Código | Dimensiones l x b x t | Código | Dimensiones l x b x t |
|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| 2910.1608.25.□ | 160 x 80 x 25 | 2910.3120.40.□ | 315 x 200 x 40 | 2910.6340.32.□ | 630 x 400 x 32 |
| 2910.1608.32.□ | 160 x 80 x 32 | 2910.3120.50.□ | 315 x 200 x 50 | 2910.6340.40.□ | 630 x 400 x 40 |
| 2910.1610.25.□ | 160 x 100 x 25 | 2910.3125.32.□ | 315 x 250 x 32 | 2910.6340.50.□ | 630 x 400 x 50 |
| 2910.1610.32.□ | 160 x 100 x 32 | 2910.3125.40.□ | 315 x 250 x 40 | 2910.6340.63.□ | 630 x 400 x 63 |
| 2910.1612.25.□ | 160 x 125 x 25 | 2910.3125.50.□ | 315 x 250 x 50 | 2910.6350.32.□ | 630 x 500 x 32 |
| 2910.1612.32.□ | 160 x 125 x 32 | 2910.3131.32.□ | 315 x 315 x 32 | 2910.6350.40.□ | 630 x 500 x 40 |
| 2910.1616.25.□ | 160 x 160 x 25 | 2910.3131.40.□ | 315 x 315 x 40 | 2910.6350.50.□ | 630 x 500 x 50 |
| 2910.1616.32.□ | 160 x 160 x 32 | 2910.3131.50.□ | 315 x 315 x 50 | 2910.6350.63.□ | 630 x 500 x 63 |
| 2910.2010.25.□ | 200 x 100 x 25 | 2910.4020.32.□ | 400 x 200 x 32 | 2910.6363.32.□ | 630 x 630 x 32 |
| 2910.2010.32.□ | 200 x 100 x 32 | 2910.4020.40.□ | 400 x 200 x 40 | 2910.6363.40.□ | 630 x 630 x 40 |
| 2910.2010.40.□ | 200 x 100 x 40 | 2910.4020.50.□ | 400 x 200 x 50 | 2910.6363.50.□ | 630 x 630 x 50 |
| 2910.2012.25.□ | 200 x 125 x 25 | 2910.4025.32.□ | 400 x 250 x 32 | 2910.6363.63.□ | 630 x 630 x 63 |
| 2910.2012.32.□ | 200 x 125 x 32 | 2910.4025.40.□ | 400 x 250 x 40 | 2910.7140.32.□ | 710 x 400 x 32 |
| 2910.2012.40.□ | 200 x 125 x 40 | 2910.4025.50.□ | 400 x 250 x 50 | 2910.7140.40.□ | 710 x 400 x 40 |
| 2910.2016.25.□ | 200 x 160 x 25 | 2910.4031.32.□ | 400 x 315 x 32 | 2910.7140.50.□ | 710 x 400 x 50 |
| 2910.2016.32.□ | 200 x 160 x 32 | 2910.4031.40.□ | 400 x 315 x 40 | 2910.7140.63.□ | 710 x 400 x 63 |
| 2910.2016.40.□ | 200 x 160 x 40 | 2910.4031.50.□ | 400 x 315 x 50 | 2910.7150.32.□ | 710 x 500 x 32 |
| 2910.2020.25.□ | 200 x 200 x 25 | 2910.4040.32.□ | 400 x 400 x 32 | 2910.7150.40.□ | 710 x 500 x 40 |
| 2910.2020.32.□ | 200 x 200 x 32 | 2910.4040.40.□ | 400 x 400 x 40 | 2910.7150.50.□ | 710 x 500 x 50 |
| 2910.2020.40.□ | 200 x 200 x 40 | 2910.4040.50.□ | 400 x 400 x 50 | 2910.7150.63.□ | 710 x 500 x 63 |
| 2910.2512.25.□ | 250 x 125 x 25 | 2910.5025.32.□ | 500 x 250 x 32 | 2910.7163.32.□ | 710 x 630 x 32 |
| 2910.2512.32.□ | 250 x 125 x 32 | 2910.5025.40.□ | 500 x 250 x 40 | 2910.7163.40.□ | 710 x 630 x 40 |
| 2910.2512.40.□ | 250 x 125 x 40 | 2910.5025.50.□ | 500 x 250 x 50 | 2910.7163.50.□ | 710 x 630 x 50 |
| 2910.2516.25.□ | 250 x 160 x 25 | 2910.5031.32.□ | 500 x 315 x 32 | 2910.7163.63.□ | 710 x 630 x 63 |
| 2910.2516.32.□ | 250 x 160 x 32 | 2910.5031.40.□ | 500 x 315 x 40 | 2910.8040.32.□ | 800 x 400 x 32 |
| 2910.2516.40.□ | 250 x 160 x 40 | 2910.5031.50.□ | 500 x 315 x 50 | 2910.8040.40.□ | 800 x 400 x 40 |
| 2910.2520.25.□ | 250 x 200 x 25 | 2910.5040.32.□ | 500 x 400 x 32 | 2910.8040.50.□ | 800 x 400 x 50 |
| 2910.2520.32.□ | 250 x 200 x 32 | 2910.5040.40.□ | 500 x 400 x 40 | 2910.8040.63.□ | 800 x 400 x 63 |
| 2910.2520.40.□ | 250 x 200 x 40 | 2910.5040.50.□ | 500 x 400 x 50 | 2910.8050.32.□ | 800 x 500 x 32 |
| 2910.2525.25.□ | 250 x 250 x 25 | 2910.5050.32.□ | 500 x 500 x 32 | 2910.8050.40.□ | 800 x 500 x 40 |
| 2910.2525.32.□ | 250 x 250 x 32 | 2910.5050.40.□ | 500 x 500 x 40 | 2910.8050.50.□ | 800 x 500 x 50 |
| 2910.2525.40.□ | 250 x 250 x 40 | 2910.5050.50.□ | 500 x 500 x 50 | 2910.8050.63.□ | 800 x 500 x 63 |
| 2910.3116.32.□ | 315 x 160 x 32 | 2910.6331.32.□ | 630 x 315 x 32 | 2910.8063.32.□ | 800 x 630 x 32 |
| 2910.3116.40.□ | 315 x 160 x 40 | 2910.6331.40.□ | 630 x 315 x 40 | 2910.8063.40.□ | 800 x 630 x 40 |
| 2910.3116.50.□ | 315 x 160 x 50 | 2910.6331.50.□ | 630 x 315 x 50 | 2910.8063.50.□ | 800 x 630 x 50 |
| 2910.3120.32.□ | 315 x 200 x 32 | 2910.6331.63.□ | 630 x 315 x 63 | 2910.8063.63.□ | 800 x 630 x 63 |

Ejemplo de código:

| | | |
|-------------------------------|-----------|--------------------|
| Placa de aluminio ~ISO 6753-1 | = | 2910. |
| Longitud L | 400 mm = | 40 |
| Anchura B | 400 mm = | 40. |
| Espesor T | 40 mm = | 40. |
| Ejecución FORM | serrado = | 0 |
| Código | = | 2910. 40 40. 40. 0 |