

ACIER PLAT DE PRÉCISION ET ACIER POLYÉDRIQUE DE PRÉCISION, DIN 59350

2922.2842.



Matière :


1.2842 / 90 MnCrV 8
Acier pour travail à froid

Exécution :

Epaisseur poncée avec précision, largeur poncée ou fraisée, longueur usinée

Remarque :

- = disponible en longueurs 500 mm et 1000 mm
- = disponible uniquement en longueur 500 mm



2922.2842. Acier plat de précision et acier polyédrique de précision, DIN 59350

s	1	2	3	4	5	6	8	10	12	15	16	20	25	30	40	50	60
b																	
4				○													
5					○												
6						●											
8							●										
10	○	●	●	●	●	●	●	●									
12	○	●	●	●	●	●	●	●	●								
15	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
16											●						
20	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●					
25	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●				
30	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●			
35	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●			
40	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		
50	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	
60	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
70	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
80	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
100	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
120	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
125	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
150	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
160	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
180	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
200	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
250	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
300	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●

Exemple de commande :

Acier plat de précision et acier polyédrique de précision, DIN 59350	=	2922.2842.
Largeur B	50 mm =	050.
Epaisseur S	1 mm =	001.
Longueur L	500 mm =	0500
N° de commande	=	2922.2842. 050. 001. 0500