

İÇİN İŞLENME PAYLI HASSAS DÜZ VE KARE ÇELİK BAR, DIN 59350

Malzeme:

1.0570 / St 52-3

Alaşımsız yapı çeliği


Yürütme:

Kalınlık keskinlik alanı, geniş yüzeyli ya da işlenmiş, uzunluğu işlenmiş

2923.0570.



orjinal
BÖHLER
kalitesi



2923.0570. İçin işlenme paylı hassas düz ve kare çelik bar, DIN 59350

s	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	70,4	80,4	100,4
b															
10,4				●											
12,4					●										
15,4						●									
20,3		●	●	●	●	●									
20,4							●								
25,3	●	●	●	●	●	●	●								
25,4								●							
30,3	●	●	●	●	●	●	●	●							
30,4									●						
40,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
40,4										●					
50,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
50,4											●				
60,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
60,4												●			
70,3				●	●	●	●	●	●	●	●	●			
70,4													●		
80,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
80,4														●	
100,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
100,4															●
120,3			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
125,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
140,3			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
150,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
160,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
180,3			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
200,3		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
250,3		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
300,3			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
350,3			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
400,3			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Siparis Kodu (örnek):

İçin işlenme paylı hassas düz ve kare çelik bar, DIN 59350	=	2923.0570.
Genişlik B	50,3 mm	= 050.
Kalınlık S	5,2 mm	= 005.
Uzunluk L	1000 mm	= 1000
Siparis No		= 2923.0570. 050. 005. 1000