

PLOCHÁ A ČTYŘHRANNÁ OCEL S PŘÍDAVKEM PRO OPRACOVÁNÍ, PODLE DIN 59350

2923.2312.




Materiál:

1.2312 / 40 CrMnMoS 8-6

částečně zušlechťená ocel pro formy 900-1050 N/mm²

Provedení:

tloušťka přesně broušená, šířka broušená nebo frézovaná, délka opracovaná



2923.2312. Plochá a čtyřhranná ocel s přídatkem pro opracování, podle DIN 59350

| s | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 8,2 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 70,4 | 80,4 | 90,4 | 100,4 | |
|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---|
| b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12,4 | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | |
| 15,4 | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| 16,4 | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | |
| 20,3 | | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| 20,4 | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | |
| 25,3 | | | | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | |
| 25,4 | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | |
| 30,3 | | | | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | |
| 30,4 | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | |
| 32,3 | | | | | • | • | | • | • | | | | | | | | | | | |
| 32,4 | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | |
| 40,3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| 40,4 | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | |
| 50,3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | |
| 50,4 | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | |
| 60,3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | |
| 60,4 | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | |
| 63,3 | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | | • | • | • | | | | | | |
| 70,3 | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | |
| 70,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | |
| 80,3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| 80,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | |
| 100,3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| 100,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • |
| 125,3 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| 150,3 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| 200,3 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 220,3 | | | | | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 250,3 | | | | | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 300,3 | | | | | • | • | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |

Příklad objednávky:

| | | |
|--|-----------|---------------------------|
| Plochá a čtyřhranná ocel s přídatkem pro opracování, podle DIN 59350 | = | 2923.2312. |
| Šířka B | 30.3 mm = | 030. |
| Tloušťka S | 8.2 mm = | 008. |
| Délka L | 1000 mm = | 1000 |
| Objednací číslo | = | 2923.2312. 030. 008. 1000 |