

# İÇİN İŞLENME PAYLI HASSAS DÜZ VE KARE ÇELİK BAR, DIN 59350

## Malzeme:

1.2343 / X 37 CrMoV 5-1  
Sıcak işlenmiş çelik

2923.2343.




orjinal  
**BÖHLER**  
kalitesi

## Yürütme:

Kalınlık kesimlik alanı, geniş yüzeyli ya da işlenmiş, uzunluğu işlenmiş

## Not:

- = 500 mm ve 1000 mm uzunluklarında mevcuttur
- = yalnızca 500 mm uzunluklarında mevcuttur
- = yalnızca 500 mm uzunluklarında mevcuttur



## 2923.2343. İçin işlenme paylı hassas düz ve kare çelik bar, DIN 59350

s	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	80,4	100,4
10,3	○	○	○	○													
10,4					○												
12,4						○											
15,3	○	○	○	○	○	○											
15,4							○										
20,3	○	○	○	●	●	●	●	■									
20,4									●								
25,3	○	○	○	●	●	●	●	■	●								
25,4										●							
30,3	○	○	○	●	●	●	●		●	●							
30,4											●						
32,3								■									
40,3	○	○	○	●	●	●	●	■	●	●	●	■					
40,4													●				
50,3	○	○	○	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●				
50,4														●			
60,3	○	○	○	●	●	●	●		●	●	●		●	●			
60,4															●		
63,3								■					■				
80,3	○	○	○	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■		
80,4																■	
100,3	○	○	○	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■	■	
100,4																	■
125,3				■	■	■	■	■	●	●	●	■	●	●	■	■	■
150,3				■	■	■	■	■	●	●	●	■	●	●	■	■	■
200,3				■	■	■	■	■	●	●	●	■	●	●	■	■	■

## Siparis Kodu (örnek):

İçin işlenme paylı hassas düz ve kare çelik bar, DIN 59350	=	2923.2343.
Genişlik B	20.3 mm =	020.
Kalınlık S	4.2 mm =	004.
Uzunluk L	500 mm =	0500
Siparis No	=	2923.2343. 020. 004. 0500