

# İÇİN İŞLENME PAYLI HASSAS DÜZ VE KARE ÇELİK BAR, DIN 59350

## Malzeme:

1.2379 / X 155 CrVMo 12-1

Soğuk işlenmiş çelik

2923.2379.




orjinal  
BÖHLER  
kalitesi

## Yürütme:

Kalınlık kesimlik alanı, geniş yüzeyli ya da işlenmiş, uzunluğu işlenmiş

## Not:

- = 500 mm ve 1000 mm uzunluklarında mevcuttur
- = yalnızca 500 mm uzunluklarında mevcuttur
- = yalnızca 500 mm uzunluklarında mevcuttur



## 2923.2379. İçin işlenme paylı hassas düz ve kare çelik bar, DIN 59350

s	2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	63,4	70,4	80,4	100,4	120,4	150,4	
b																								
6,2					○																			
8,2						●																		
10,3	●	●	●	●	●	●																		
10,4							●																	
12,4								●																
15,3	●	●	●	●	●	●	●	■																
15,4									●															
16,4										■														
20,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■														
20,4											●													
25,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●													
25,4												●												
30,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●												
30,4													●											
32,3							■	■	■	■	■	■												
32,4														■										
40,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■										
40,4																					●			
50,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■							●			
50,4																						●		
60,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■							●	●		
60,4																							■	
63,3							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
63,4																								■
70,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
70,4																								■
80,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■							●	■		
80,4																								■
90,3							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
100,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■
100,4																								■
120,4																								■
125,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■
150,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■
150,4																								■
160,3							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
200,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■
250,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■
300,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■
350,3										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
400,3										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

## Siparis Kodu (örnek):

İçin işlenme paylı hassas düz ve kare çelik bar, DIN 59350	=	2923.2379.
Genişlik B	15.3 mm =	015.
Kalınlık S	2.2 mm =	002.
Uzunluk L	500 mm =	0500
Siparis No	=	2923.2379. 015.002. 0500