

ACCIAIO PIATTO DI PRECISIONE E ACCIAIO QUADRO CON SOVRAMETALLO, DIN 59350

Materiale:

1.2842 / 90 MnCrV 8

Acciaio per lavorazione a freddo

Esecuzione:

Spessore rettificato a precisione, larghezza rettificata o fresata, lunghezza lavorata


Nota:

- = disponibile in lunghezze da 500 mm e 1000 mm
- = disponibile solo in lunghezze da 1000 mm

2923.2842.



forniamo prodotti original
BÖHLER



2923.2842. Acciaio piatto di precisione e acciaio quadro con sovrametallo, DIN 59350

s	2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	80,4	100,4
b																			
10,3	○	○	○	○	○	○													
10,4							●												
12,4								●											
15,3	○	○	○	○	○	○	○	○											
16,4										○									
20,3	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○									
20,4											●								
25,3	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●								
25,4												●							
30,3	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●							
30,4													●						
32,3			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
32,4														○					
40,3	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○					
40,4															●				
50,3	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●				
50,4																●			
60,3	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●			
60,4																	●		
63,3			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
70,3	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●			
80,3	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●			
80,4																		●	
100,3	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●		●	
100,4																			●
120,3	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●		●	●
125,3	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●		●	●
150,3	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●		●	●
160,3			●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●		●	●
180,3			●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●		●	●
200,3	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●		●	●
250,3			●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●		●	●
300,3						●	●	●	●	○	●	●	●					●	●

Esempio di ordinazione:

Acciaio piatto di precisione e acciaio quadro con sovrametallo, DIN 59350	=	2923.2842.
Larghezza B	30.3 mm =	030.
Spessore S	2.2 mm =	002.
Lunghezza L	1000 mm =	1000
N. d'ordine	=	2923.2842. 030. 002. 1000