

BLACHA PRECYZYJNA CZWOROKĄTNA Z NADDATKIEM OBRÓBKOWYM, DIN 59350

Material:

1.2842 / 90 MnCrV 8

Stal na narzędzia do pracy na zimno

Wykonanie:

Precyzyjne szlifowanie na grubość, szlifowanie lub frezowanie na szerokość, obróbka na długość

Uwaga:


● = dostępne w długościach 500 mm i 1000 mm

■ = dostępne tylko w długości 1000 mm

2923.2842.



dostarczamy
jakość marki
BÖHLER



2923.2842. Blacha precyzyjna czworokątna z nadładkiem obróbkowym, DIN 59350

s	2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	80,4	100,4	
b																				
10,3	○	○	○	○	○	○	●													
10,4							●													
12,4								●												
15,3	○	○	○	○	○	○	○	○												
16,4										○										
20,3	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○										
20,4											●									
25,3	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●									
25,4												●								
30,3	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●								
30,4													●							
32,3			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
32,4														○						
40,3	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○						
40,4															●					
50,3	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●					
50,4																●				
60,3	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●				
60,4																	●			
63,3			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
70,3	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●				
80,3	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●				
80,4																		●		
100,3	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●		●		
100,4																				●
120,3	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●		●	●	●
125,3	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●		●	●	●
150,3	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●		●	●	●
160,3			●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●		●	●	●
180,3			●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●		●	●	●
200,3	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●		●	●	●
250,3			●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●		●	●	●
300,3						●	●	●	●	○	●	●	●					●	●	●

Przykład zamówienia:

Blacha precyzyjna czworokątna z nadładkiem
obróbkowym, DIN 59350

= 2923.2842.

Szerokość B 30.3 mm = 030.

Grubość S 2.2 mm = 002.

Długość L 1000 mm = 1000

Numer katalogowy = 2923.2842. 030. 002. 1000

Zastrzega się możliwość zmian