

# İÇİN İŞLENME PAYLI HASSAS DÜZ VE KARE ÇELİK BAR, DIN 59350

## Malzeme:

1.2842 / 90 MnCrV 8  
Soğuk işlenmiş çelik

2923.2842.




orjinal  
**BÖHLER**  
kalitesi

## Yürütme:

Kalınlık kesimlik alanı, geniş yüzeyli ya da işlenmiş, uzunluğu işlenmiş

## Not:

- = 500mm ve 1000mm uzunluklar için mevcuttur
- = yalnızca 500 mm uzunluklarında mevcuttur



## 2923.2842. İçin işlenme paylı hassas düz ve kare çelik bar, DIN 59350

s	2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	80,4	100,4
10,3	○	○	○	○	○	○													
10,4							●												
12,4								●											
15,3	○	○	○	○	○	○	○	○											
16,4										○									
20,3	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○									
20,4											●								
25,3	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●								
25,4												●							
30,3	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●							
30,4													●						
32,3			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
32,4														○					
40,3	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○					
40,4															●				
50,3	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●				
50,4																●			
60,3	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●			
60,4																	●		
63,3			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
70,3	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●			
80,3	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●			
80,4																		●	
100,3	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●			
100,4																			●
120,3	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●			
125,3	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●			
150,3	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●			
160,3			●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●			
180,3			●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●			
200,3	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●			
250,3			●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●			
300,3						●	●	●	●	○	●	●	●						

## Siparis Kodu (örnek):

İçin işlenme paylı hassas düz ve kare çelik bar, DIN 59350	=	2923.2842.
Genişlik B	30.3 mm	= 030.
Kalınlık S	2.2 mm	= 002.
Uzunluk L	1000 mm	= 1000
Siparis No	=	2923.2842. 030. 002. 1000