





# KRYCÍ LIŠTY S KLUZNÁ DESKA, OCEL / OCEL SE SLINUTOU KLIZNOU PLOCHOU, DLE VW



2961.30.55.



## Materiál:

Krycí lišta: ocel

Kluzná deska: ocel se sintrovanou třecí plochou

## Provedení:

Krycí lišta s kluznou deskou se skládá z:

- krycí lišty
- \*kluzné desky 2960.32.
- šroubu s válcovou hlavou podle DIN EN SO 4762 M8x16 (2x, 4x)

## Upozornění:



Dodávka bez šroubů.

Krycí lištu nelze objednat samostatně.

\*Kluznou desku 2960.32. lze v případě opotřebení objednat samostatně.

## Upevnění:

Použit šrouby s válcovou hlavou  
DIN EN ISO 4762 M20.



# KRYCÍ LIŠTY S KLUZNÁ DESKA, OCEL / OCEL SE SLINUTOU KLUZNOU PLOCHOU, DLE VW

## 2961.30.55. Krycí lišty s kluzná deska, Ocel / Ocel se slinutou kluznou plochou, dle VW

Objednací číslo	Tvar	b	b <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	Počet otvorů
2961.30.55.085.28.160	A	85	60	160	45	115	-	-	-	2
2961.30.55.085.28.200	A	85	60	200	45	155	-	-	-	2
2961.30.55.085.28.250	B	85	60	250	45	125	225	-	-	3
2961.30.55.085.28.300	B	85	60	300	45	150	255	-	-	3
2961.30.55.085.28.350	B	85	60	350	45	175	305	-	-	3
2961.30.55.085.28.400	C	85	60	400	45	125	200	275	355	5
2961.30.55.085.28.450	C	85	60	450	50	130	225	320	400	5
2961.30.55.085.28.500	C	85	60	500	50	130	250	370	450	5
2961.30.55.125.28.160	A	125	75	160	45	115	-	-	-	2
2961.30.55.125.28.200	A	125	75	200	45	155	-	-	-	2
2961.30.55.125.28.250	B	125	75	250	45	125	225	-	-	3
2961.30.55.125.28.300	B	125	75	300	45	150	255	-	-	3
2961.30.55.125.28.350	B	125	75	350	45	175	305	-	-	3
2961.30.55.125.28.400	C	125	75	400	45	125	200	275	355	5
2961.30.55.125.28.450	C	125	75	450	50	130	225	320	400	5
2961.30.55.125.28.500	C	125	75	500	50	130	250	350	450	5