

# REGLETA DE GUÍA CON DOS SUPERFICIES DE DESLIZAMIENTO, BRONCE CON LUBRIFICANTE SÓLIDO, VDI 3357

2962.75.



**Material:**



Bronce con lubricante sólido, de bajo mantenimiento

**Nota:**

Se suministro sin los tornillos.

**Sujeción:**

Emplear tornillos Allen cilíndricos  
DIN EN ISO 4762.



**2962.75. Regleta de guía con dos superficies de deslizamiento, Bronce con lubricante sólido, VDI 3357**

Código	Forma	a	b	s	b <sub>1</sub>	e	d	d <sub>1</sub>	t	Número de orificios
2962.75.025.012.0110	A	110	25	12	12,5	60	15	9	8,5	2
2962.75.025.012.0120	A	120	25	12	12,5	70	15	9	8,5	2
2962.75.025.015.0110	A	110	25	15	12,5	60	18	11	10,5	2
2962.75.025.015.0120	A	120	25	15	12,5	70	18	11	10,5	2
2962.75.060.030.0125	A	125	60	30	30	75	20	13,5	13	2
2962.75.060.030.0150	A	150	60	30	30	100	20	13,5	13	2
2962.75.060.030.0160	A	160	60	30	30	110	20	13,5	13	2
2962.75.060.030.0200	B	200	60	30	30	75	20	13,5	13	3
2962.75.060.040.0125	A	125	60	40	30	75	20	13,5	13	2
2962.75.060.040.0150	A	150	60	40	30	100	20	13,5	13	2
2962.75.060.040.0160	A	160	60	40	30	110	20	13,5	13	2
2962.75.060.040.0200	B	200	60	40	30	75	20	13,5	13	3