


# JEDNOSTRANNÉ PRIZMATICKÉ VEDENÍ, OCEL

2965.82.



## Materiál:

ocel, kluzné plochy povrchově kalené


## Upozornění:

Odpovídající Jednostranná prizmatická vedení 2965.80.

Dodává se bez šroubů a kolíků.

## Upevnění:

Použít šrouby s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 M12.



## 2965.82. Jednostranné prizmatické vedení, ocel

Objednací číslo	Tvar	l	e	e <sub>1</sub>	Počet otvorů
2965.82.088.057.0150	B	150	30	60	2
2965.82.088.057.0200	C	200	25	110	3
2965.82.088.057.0250	A	250	25	80	3
2965.82.088.057.0300	A	300	30	100	3