


TEK TARAFLI V-YATAK, ÇELİK

2965.82.



Malzeme:

Çelik, Sürtünme yüzeyleri yüzeysel sertleştirilmiş.


Not:

Eşleşen tek-tarflı prizmatik sürtünme plakaları 2965.80.

Civatalar ve Pimler dahil değildir.

Sabitlenme:

Soket başlı vida kullanınız
DIN EN ISO 4762 M12.



2965.82. Tek Taraflı V-Yatak, Çelik

Sipariş No.	Şekil	l	e	e ₁	Vida Deliği adedi
2965.82.088.057.0150	B	150	30	60	2
2965.82.088.057.0200	C	200	25	110	3
2965.82.088.057.0250	A	250	25	80	3
2965.82.088.057.0300	A	300	30	100	3