


JEDNOSTRANNÉ PRIZMATICKÉ VEDENÍ, OCEL

2965.83.



Materiál:

ocel, kluzné plochy povrchově kalené


Upozornění:

Odpovídající Jednostranná prizmatická vedení 2965.81.

Dodává se bez šroubů a kolíků.

Upevnění:

Použít šrouby s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 M12.



2965.83. Jednostranné prizmatické vedení, ocel

Objednací číslo	Tvar	l	e	e ₁	Počet šroubů
2965.83.060.047.0150	B	150	30	60	2
2965.83.060.047.0200	C	200	25	110	3
2965.83.060.047.0250	A	250	25	80	3
2965.83.060.047.0300	A	300	30	100	3