




# BAGUE DE GUIDAGE, BRONZE AVEC LUBRIFIANT SOLIDE

3120.70.



## Matière :

Bronze avec lubrifiant solide

## Remarque :

Les bagues peuvent être utilisées en cas d'efforts axiaux ou radiaux.

Instructions de montage / Tableaux des dimensions en fin du chapitre D.

## Fixation :

Collage ou évtl. blocage avec vis sans tête ou vis à tête cylindrique bombée 2192.61.

## 3120.70. Bague de guidage, Bronze avec lubrifiant solide

	45	45	45	50	50	50	55	60	60	63	65	70	70	75	75	80	80	85	90	100	110	120	125	130	140	150	160
$d_1$	45	45	45	50	50	50	55	60	60	63	65	70	70	75	75	80	80	85	90	100	110	120	125	130	140	150	160
$d_2$	55	56	60	60	62	65	70	74	75	75	80	85	90	90	95	96	100	100	110	120	130	140	145	150	160	170	180
$r$	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
$l_4$	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
$l_1$																											
30	•	•	•	•	•	•																					
35	•	•	•	•	•																						
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																	
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
70				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
80				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
95				•																							
100							•																				
120																											
130																											
140																											
150																											

## Exemple de commande :

Bague de guidage, Bronze avec lubrifiant solide	=3120.70.
Diamètre de guidage $d_1$	40 mm = 040.
Diamètre extérieur $d_2$	55 mm = 055.
Longueur de montage $l_1$	25 mm = 025
N° de commande	=3120.70. 040. 055.025