


## NANO Variateur de vitesse 3A


### Carte de régulation de vitesse

- Carte numérique pour moteur courant continu jusqu'à 90W
- Gestion de fins de courses
- Faible encombrement
- Fixation et câblage rapide



#### Accessoires

- Potentiomètre **MDPOT-10T/10K**
- Alimentation



**NOUVEAU !**

Spécifications techniques		30V/3A	
- Puissance maxi	90W	- Soutension	Oui
- Tension d'alimentation	10 à 30 VDC	- Surcharge de courant	Limitation par réglage
- Courant de sortie permanent maxi.	3 A	- Court-circuit moteur	Oui
- Fonctionnement	PWM (16kHz) - 1 quadrants	- Court-circuit sur entrées/sorties	Oui
<b>Entrées :</b>		<b>Environnement :</b>	
- Consigne de vitesse	Tension externe 0/10V	- Exploitation	0 à +40°C
- Enable	Contact sec actif à la masse	- Stockage	-40 à +85°C
- Sens	Contact sec actif à la masse	- Humidité relative	20 à 80% non condensée
- Fin de course	2 contacts secs actifs à la masse	<b>Connexions :</b>	
<b>Sorties :</b>		- Connecteurs	Bornier à ressort pas 2,54 pour fils 0,14 à 1,5 mm <sup>2</sup>
- Ready	Collecteur ouvert 30VDC 20 mA	- Connecteur alimentation et moteur	Bornier à vis pas 3,81 pour fils 0,14 à 1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Réglages :</b>		<b>Mécanique :</b>	
- Vitesse maxi.	Réglage par tension analogique	- Boîtier	50x100x32
- Courant maxi.	Réglage par tension analogique	- Poids	105g
<b>Protections :</b>		- Fixation	Par vis M4
- Inversion de polarité	Fusible réarmable		
- Surtension	Oui		

#### REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem. Prix	-7% sur demande		

Référence	Fixation	Format	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5
NANODC-1Q-30/3	Par vis M4	50 x 100 x 32	0,11	228,09 €