




igus® E-KettenSysteme®



Bestellbeispiel



Serie R167 - im Innenradius beidseitig aufklappbar



| Art. Nr. | <i>Bi</i> [mm] | <i>Ba</i> [mm] | <i>R</i> [mm] | Biegeradien |     |     |     |     |     |     |  |  |  | Gewicht [kg/m] |        |
|----------|----------------|----------------|---------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|----------------|--------|
| 167.050. | 50             | 68             | 100           | 125         | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 |  |  |  |                | ≈ 1,58 |
| 167.075. | 75             | 93             | 100           | 125         | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 |  |  |  |                | ≈ 1,84 |
| 167.100. | 100            | 118            | 100           | 125         | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 |  |  |  |                | ≈ 2,09 |
| 167.115. | 115            | 133            | 100           | 125         | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 |  |  |  |                | ≈ 2,24 |
| 167.125. | 125            | 143            | 100           | 125         | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 |  |  |  |                | ≈ 2,35 |
| 167.150. | 150            | 168            | 100           | 125         | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 |  |  |  |                | ≈ 2,60 |
| 167.175. | 175            | 193            | 100           | 125         | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 |  |  |  |                | ≈ 2,86 |
| 167.200. | 200            | 218            | 100           | 125         | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 |  |  |  |                | ≈ 3,11 |
| 167.225. | 225            | 243            | 100           | 125         | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 |  |  |  |                | ≈ 3,37 |
| 167.250. | 250            | 268            | 100           | 125         | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 |  |  |  |                | ≈ 3,62 |

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (*R*) z.B. 167.100. 100 .0  
0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ► Seite 1.39 · Teilung = 58,8 mm/Glied - Glieder/m = 17




Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800  
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

igus® GmbH  
51147 Köln



Bestellbeispiel



Serie R168 - im Außenradius beidseitig aufklappbar

| Art. Nr. | <i>Bi</i> [mm] | <i>Ba</i> [mm] | <i>R</i> [mm] | Biegeradien |     |     |     |     |     |     |  |  |  | Gewicht [kg/m] |        |
|----------|----------------|----------------|---------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|----------------|--------|
| 168.050. | 50             | 68             | 100           | 125         | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 |  |  |  |                | ≈ 1,58 |
| 168.075. | 75             | 93             | 100           | 125         | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 |  |  |  |                | ≈ 1,84 |
| 168.100. | 100            | 118            | 100           | 125         | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 |  |  |  |                | ≈ 2,09 |
| 168.115. | 115            | 133            | 100           | 125         | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 |  |  |  |                | ≈ 2,24 |
| 168.125. | 125            | 143            | 100           | 125         | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 |  |  |  |                | ≈ 2,35 |
| 168.150. | 150            | 168            | 100           | 125         | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 |  |  |  |                | ≈ 2,60 |
| 168.175. | 175            | 193            | 100           | 125         | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 |  |  |  |                | ≈ 2,86 |
| 168.200. | 200            | 218            | 100           | 125         | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 |  |  |  |                | ≈ 3,11 |
| 168.225. | 225            | 243            | 100           | 125         | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 |  |  |  |                | ≈ 3,37 |
| 168.250. | 250            | 268            | 100           | 125         | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 |  |  |  |                | ≈ 3,62 |

Die Breiten 125 / 225 / 250 sind auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit: ca. 8-10 Wochen ab Auftragseingang  
Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (*R*) z.B. 168.100. 100 .0  
0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ► Seite 1.39 · Teilung = 58,8 mm/Glied - Glieder/m = 17



Internet: www.igus.de  
E-mail: info@igus.de