


Bestellbeispiel



Serie E16 - im Außenradius zu befüllende E-Kette®

Art. Nr.	Biegeradien			Gewicht [kg/m]
	B_i [mm]	B_a [mm]	R [mm]	
E16.2. <input type="text"/> .0	23	37,5	<input type="text"/> 060 <input type="text"/> 075 <input type="text"/> 100	≈ 0,51
E16.3. <input type="text"/> .0	36	50,5	<input type="text"/> 060 <input type="text"/> 075 <input type="text"/> 100	≈ 0,57
E16.4. <input type="text"/> .0	48	62,5	<input type="text"/> 060 <input type="text"/> 075 <input type="text"/> 100	≈ 0,62
E16.5. <input type="text"/> .0	63	78,5	<input type="text"/> 060 <input type="text"/> 075 <input type="text"/> 100	≈ 0,75
E16.6. <input type="text"/> .0	80	95,5	<input type="text"/> 060 <input type="text"/> 075 <input type="text"/> 100	≈ 0,83
E16.7. <input type="text"/> .0	100	115,3	<input type="text"/> 060 <input type="text"/> 075 <input type="text"/> 100	≈ 0,91

B_a : Bolzenmaß ist ca. 0,3 - 0,7 mm breiter

Der Biegeradius 125 ist auf Anfrage lieferbar.

Lieferzeit ca. 3-4 Wochen nach Auftragseingang.

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (R) z.B. E16.3. 060 .0



0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ► Seite 1.39 · Teilung = 30,5 mm/Glied - Glieder/m = 33




Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

igus® GmbH
51147 Köln

Internet: www.igus.de
E-mail: info@igus.de



Bestellbeispiel



Serie Z16 - im Innenradius zu befüllende E-Kette®

Art. Nr.	Biegeradien			Gewicht [kg/m]
	B_i [mm]	B_a [mm]	R [mm]	
Z16.2. <input type="text"/> .0	23	37,5	<input type="text"/> 060 <input type="text"/> 075 <input type="text"/> 100	≈ 0,51
Z16.3. <input type="text"/> .0	36	50,5	<input type="text"/> 040 <input type="text"/> 060 <input type="text"/> 075 <input type="text"/> 100	≈ 0,57
Z16.4. <input type="text"/> .0	48	62,5	<input type="text"/> 040 <input type="text"/> 060 <input type="text"/> 075 <input type="text"/> 100	≈ 0,62
Z16.5. <input type="text"/> .0	63	78,5	<input type="text"/> 060 <input type="text"/> 075 <input type="text"/> 100	≈ 0,75
Z16.6. <input type="text"/> .0	80	95,5	<input type="text"/> 060 <input type="text"/> 075 <input type="text"/> 100	≈ 0,83
Z16.7. <input type="text"/> .0	100	115,3	<input type="text"/> 060 <input type="text"/> 075 <input type="text"/> 100	≈ 0,91

B_a : Bolzenmaß ist ca. 0,3 - 0,7 mm breiter

Der Biegeradius 125 ist auf Anfrage lieferbar.

Lieferzeit ca. 3-4 Wochen nach Auftragseingang.

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (R) z.B. Z16.3. 060 .0

0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ► Seite 1.39 · Teilung = 30,5 mm/Glied - Glieder/m = 33

