

Bestellbeispiel

E08.	30.	038.	0
------	-----	------	---



Farbe schwarz
Biege-radius
Index
Serie

Serie E08 - im Außenradius zu befüllende E-Kette®

Art. Nr.	Bi [mm]	Ba [mm]	R [mm]	Biegeradien			Gewicht [kg/m]
E08.10. <input type="text"/> .0	10	18,2	<input type="text"/> 028	<input type="text"/> 038	<input type="text"/> 048	≈ 0,21	
E08.16. <input type="text"/> .0	16	24,2	<input type="text"/> 028	<input type="text"/> 038	<input type="text"/> 048	≈ 0,24	
E08.20. <input type="text"/> .0	20	28,2	<input type="text"/> 028	<input type="text"/> 038	<input type="text"/> 048	≈ 0,25	
E08.30. <input type="text"/> .0	30	38,2	<input type="text"/> 028	<input type="text"/> 038	<input type="text"/> 048	≈ 0,28	
E08.40. <input type="text"/> .0	40	48,2	<input type="text"/> 028	<input type="text"/> 038	<input type="text"/> 048	≈ 0,31	
E08.50. <input type="text"/> .0	50	58,2	<input type="text"/> 028	<input type="text"/> 038	<input type="text"/> 048	≈ 0,37	

Ba: Bolzenmaß ist ca. 0,3 - 0,5 mm breiter!

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (R) z.B. E08.30. 038.0
0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ▶ Seite 1.39 · Teilung = 20 mm/Glied - Glieder/m = 50



Bestellbeispiel

Z08.	30.	038.	0
------	-----	------	---

Farbe schwarz
Biege-radius
Index
Serie

Serie Z08 - im Innenradius zu befüllende E-Kette®

Art. Nr.	Bi [mm]	Ba [mm]	R [mm]	Biegeradien			Gewicht [kg/m]
Z08.10. <input type="text"/> .0	10	18,2	<input type="text"/> 028	<input type="text"/> 038	<input type="text"/> 048	≈ 0,21	
Z08.16. <input type="text"/> .0	16	24,2	<input type="text"/> 028	<input type="text"/> 038	<input type="text"/> 048	≈ 0,24	
Z08.20. <input type="text"/> .0	20	28,2	<input type="text"/> 028	<input type="text"/> 038	<input type="text"/> 048	≈ 0,25	
Z08.30. <input type="text"/> .0	30	38,2	<input type="text"/> 028	<input type="text"/> 038	<input type="text"/> 048	≈ 0,28	
Z08.40. <input type="text"/> .0	40	48,2	<input type="text"/> 028	<input type="text"/> 038	<input type="text"/> 048	≈ 0,31	
Z08.50. <input type="text"/> .0	50	58,2	<input type="text"/> 028	<input type="text"/> 038	<input type="text"/> 048	≈ 0,37	

Ba: Bolzenmaß ist ca. 0,3 - 0,5 mm breiter!

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (R) z.B. Z08.30. 038.0
0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ▶ Seite 1.39 · Teilung = 20 mm/Glied - Glieder/m = 50

