



igus® E-KettenSysteme®




Serie 11.1/11.2 - nicht zu öffnende E-Kette®

Art. Nr.	<i>Bi</i> [mm]	<i>Ba</i> [mm]	<i>R</i> [mm]	Biegeradien	Gewicht [kg/m]
11.1. <input type="text"/> .0	15	25,5	<input type="text"/> 040	<input type="text"/> 063 <input type="text"/> 075 <input type="text"/> 100	≈ 0,50
11.2. <input type="text"/> .0	25	35,5	<input type="text"/> 040	<input type="text"/> 063 <input type="text"/> 075 <input type="text"/> 100	≈ 0,53

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (*R*) z.B. 11.2. 100 .0
 0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ► Seite 1.39 · Teilung = 30,5 mm/Glied - Glieder/m = 33

Bestellbeispiel



Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
 Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

igus® GmbH
 51147 Köln

Internet: www.igus.de
 E-mail: info@igus.de