


Serie B17 - im Außenradius aufklappbar

Art. Nr.	Bi [mm]	Ba [mm]	R [mm]	Biegeradien	Gewicht [kg/m]
B17.1. <input type="text"/> .0	15	25,5	048 063 075 100 125	≈ 0,52	
B17.2. <input type="text"/> .0	25	35,5	048 063 075 100 125	≈ 0,59	
B17.3. <input type="text"/> .0	38	48,5	048 063 075 100 125	≈ 0,65	
B17.4. <input type="text"/> .0	50	60,5	048 063 075 100 125	≈ 0,70	
B17.5. <input type="text"/> .0	63	76,0	063 075 100 125	≈ 0,83	
B17.6. <input type="text"/> .0	80	93,0	048 063 075 100 125	≈ 0,92	
B17.7. <input type="text"/> .0	100	113,0	063 075 100 125	≈ 1,06	

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (R) z.B. B17.1. .0
0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ► Seite 1.39 · Teilung = 30,5 mm/Glied - Glieder/m = 33





Bestellbeispiel



Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

igus® GmbH
51147 Köln

Internet: www.igus.de
E-mail: info@igus.de



Serie B17i - im Innenradius aufklappbar

Art. Nr.	Bi [mm]	Ba [mm]	R [mm]	Biegeradien	Gewicht [kg/m]
B17i.1. <input type="text"/> .0	15	25,5	048 063 075 100 125	≈ 0,52	
B17i.2. <input type="text"/> .0	25	35,5	048 063 075 100 125	≈ 0,59	
B17i.3. <input type="text"/> .0	38	48,5	048 063 075 100 125	≈ 0,65	
B17i.4. <input type="text"/> .0	50	60,5	048 063 075 100 125	≈ 0,70	
B17i.5. <input type="text"/> .0	63	76,0	063 075 100 125	≈ 0,83	
B17i.6. <input type="text"/> .0	80	93,0	048 063 075 100 125	≈ 0,92	
B17i.7. <input type="text"/> .0	100	113,0	063 075 100 125	≈ 1,06	

Die Breiten Bi 15/25/50/63/80/100 sind auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit: ca. 6-8 Wochen ab Auftragseingang.
Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (R) z.B. B17i.3. .0
0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ► Seite 1.39 · Teilung = 30,5 mm/Glied - Glieder/m = 33



Bestellbeispiel

