



## E-Ketten® | Beidseitig zu öffnen | Serie E4.28 vollstegig

Art. Nr. vollstegig	<i>Bi</i> [mm]	<i>Ba</i> [mm]	E4.28 [kg/m]	Art. Nr. vollstegig	<i>Bi</i> [mm]	<i>Ba</i> [mm]	E4.28 [kg/m]
E4.28. 040. R.0	40	60	≈ 1,06	E4.28. 150. R.0	150	170	≈ 1,61
E4.28. 050. R.0	50	70	≈ 1,11	E4.28. 175. R.0	175	195	≈ 1,71
E4.28. 062. R.0	62	82	≈ 1,17	E4.28. 200. R.0	200	220	≈ 1,84
E4.28. 070. R.0	70	90	≈ 1,20	E4.28. 225. R.0	225	245	≈ 1,99
E4.28. 075. R.0	75	95	≈ 1,23	E4.28. 250. R.0	250	270	≈ 2,14
E4.28. 087. R.0	87	107	≈ 1,28	E4.28. 275. R.0	275	295	≈ 2,27
E4.28. 100. R.0	100	120	≈ 1,37	E4.28. 300. R.0	300	320	≈ 2,39
E4.28. 125. R.0	125	145	≈ 1,51				

Lieferbare Biegeradien *R* [mm] 055 | 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250

Art. Nr. mit gewünschtem Wert des Radius (*R*) ergänzen z.B. E4.28.100.100.0



Art. Nr. der Kettenglieder als Einzelteile ► Seite 7.17



Standard E-Ketten® inkl. Zubehör ab Lager lieferbar. **Lieferzeit 24h oder heute.\***

\*Lieferzeit bedeutet die Zeit bis zum Versand der Ware