



## Bestellbeispiel

|      |     |                  |   |
|------|-----|------------------|---|
| R07. | 20. | 038.             | 0 |
|      |     | Farbe<br>schwarz |   |
|      |     | Biege-<br>radius |   |
|      |     | Index            |   |
|      |     | Serie            |   |

## Serie R07 - im Außenradius aufreißbares Energierohr

| Art. Nr.                        | $B_i$ [mm] | $B_a$ [mm] | $R$ [mm]  | Biegeradien | Gewicht [kg/m] |
|---------------------------------|------------|------------|---|-------------|----------------|
| R07.10. <input type="text"/> .0 | 10         | 16,5       | <input type="text"/> 038 <input type="text"/> 048 |             | ≈ 0,14         |
| R07.16. <input type="text"/> .0 | 16         | 22,5       | <input type="text"/> 038 <input type="text"/> 048 |             | ≈ 0,16         |
| R07.20. <input type="text"/> .0 | 20         | 27,0       | <input type="text"/> 038 <input type="text"/> 048 |             | ≈ 0,17         |
| R07.30. <input type="text"/> .0 | 30         | 37,0       | <input type="text"/> 038 <input type="text"/> 048 |             | ≈ 0,20         |
| R07.40. <input type="text"/> .0 | 40         | 47,0       | <input type="text"/> 038 <input type="text"/> 048 |             | ≈ 0,23         |
| R07.50. <input type="text"/> .0 | 50         | 57,0       | <input type="text"/> 038 <input type="text"/> 048 |             | ≈ 0,26         |

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (R) z.B. R07.20. 038 048 .0  
 0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ► Seite 1.39 · Teilung = 20 mm/Glied - Glieder/m = 50



Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800  
 Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

igus® GmbH  
 51147 Köln

Internet: [www.igus.de](http://www.igus.de)  
 E-mail: [info@igus.de](mailto:info@igus.de)