


## Raccordi di riduzione

con esagono per bloccaggio codolo premontato



3

Attacco tubo d2	Pressione	Serie Tubo Ø est. d1	SW1	SW2	SW3	l1 ca.	l2	kg/100 ca.	Codice-Nr. Parte singola	Codice-Nr. *
L 35	PN 160	L 28	41	50	41	61,5	45	31,8	0 1 48 40 20 74	0 1 48 40 20 73
L 35	PN 160	L 22	36	50	36	60,5	44	28,8	0 1 48 41 20 74	0 1 48 41 20 73
L 35	PN 160	L 18	36	50	32	58,5	42	28,7	0 1 48 42 20 74	0 1 48 42 20 73
L 35	PN 160	L 15	36	50	27	56,5	41,5	29,1	0 1 48 43 20 74	0 1 48 43 20 73
L 35	PN 160	L 12	36	50	22	55	40,5	28,6	0 1 48 44 20 74	0 1 48 44 20 73
L 42	PN 160	L 35	46	60	50	69	47,5	47,8	0 1 48 45 20 74	0 1 48 45 20 73
L 42	PN 160	L 28	46	60	41	64	47,5	45,1	0 1 48 46 20 74	0 1 48 46 20 73
L 42	PN 160	L 22	46	60	36	63	46,5	44,9	0 1 48 47 20 74	0 1 48 47 20 73
L 42	PN 160	L 18	46	60	32	61	44,5	46,2	0 1 48 48 20 74	0 1 48 48 20 73
L 42	PN 160	L 15	46	60	27	60	45	45,0	0 1 48 49 20 74	0 1 48 49 20 73
L 42	PN 160	L 10	46	60	19	59	44	44,2	0 1 99 80 20 74	0 1 99 80 20 73