


Descripción de funcionamiento Juegos de montaje de piezas interiores de las válvulas

Las piezas internas de las válvulas VOSS pueden utilizarse como juego de montaje directamente en grupos, como bloques de válvula, distribuidores y conjuntos, utilizando los taladros de alojamiento prescritos. Las ventajas residen en la construcción compacta, formada por el pistón con junta blanda encapsulado, resorte y casquillo, así como las características de paso con baja resistencia al flujo de las válvulas antirretorno.

Datos técnicos generales para todas las válvulas antirretorno

- Material y protección superficial cuerpo de acero, superficie galvanizada, juntas de NBR otros materiales a consultar
- Posición de montaje: opcional
- Presión de servicio: 100 / 160 / 250 / 400 / 630 bar
- Gama de temperatura: -40° C hasta +120° C (otras temperaturas a consultar)
- Fluidos a presión: con base de aceite mineral (otros medios a consultar)



Tubo-ØEx	Serie Const.	D1	D2	Referencia Compl. Juego pzas internas (1 bar, Junta NBR)*
L	6	7,5	9,3	0 6 69 03 20 00
L	8	8,5	11,3	0 6 69 04 20 00
L	10	11,7	15,3	0 6 69 05 20 00
L	12	14,8	18,8	0 6 69 06 20 00
L	15	15,8	20,8	0 6 69 07 20 00
L	18	19,8	25,8	0 6 69 08 20 00
L	22	24,5	31,8	0 6 69 09 20 00
L	28	30	39,8	0 6 69 10 20 00
L	35	38	49,8	0 6 69 11 20 00
L	42	41	55,8	0 6 69 12 20 00
S	6	7,5	9,3	0 6 69 03 20 00
S	8	8,5	10,8	0 6 69 13 20 00
S	10	9,6	12,8	0 6 69 14 20 00
S	12	11,7	15,3	0 6 69 05 20 00
S	14	14,8	18,8	0 6 69 06 20 00
S	16	17	22,3	0 6 69 15 20 00
S	20	21,7	27,8	0 6 69 16 20 00
S	25	27	34,8	0 6 69 17 20 00
S	30	30	40,8	0 6 69 18 20 00
S	38	38	50,8	0 6 69 19 20 00

Medidas de identificación

* Los empujadores con junta FPM / FKM modifican las 2 últimas cifras de la referencia de "00" en "58"; Piezas internas y presiones de apertura especiales a consultar