



## Valvole selettive

Sede sferica

con attacco cono di tenuta



Serie Tubo Ø est. d1	Pressione	d	SW2	SW3	l1 ca.	l2	l5	kg/100 ca.	Codice-Nr. Parte singola	Codice-Nr. **
L 12	PB 250	7,5	19	22	32	17	29	13,4	5 6 90 99 11 81*	5 6 90 99 11 07

\* Esempio confr.:  
WW-ET12LOMD

\*\* con dado e anello tagliente 2S