


扩口连接件

○型密封圈的标准材料是丁腈橡胶(NBR)

L系列



系列 管材 d1 x s	压力	kg/100 大约	订货号	名称
L 6 x 1	PN 500	1.6	0033009900	24-BV10SO-L6x1-C19
L 8 x 1	PN 500	2.3	0033059900	24-BV10SO-L8x1-C19
L 10 x 1	PN 500	2.9	0033109900	24-BV10SO-L10x1-C19
L 10 x 1.5	PN 500	2.9	0033119900	24-BV10SO-L10x1,5-C19
L 12 x 1	PN 400	4.2	0033159900	24-BV10SO-L12x1-C19
L 12 x 1.5	PN 400	4.2	0033169900	24-BV10SO-L12x1,5-C19
L 15 x 1.5	PN 400	6.4	0033219900	24-BV10SO-L15x1,5-C19
L 15 x 2	PN 400	6.4	0033229900	24-BV10SO-L15x2-C19
L 18 x 1.5	PN 400	9.4	0033269900	24-BV10SO-L18x1,5-C19
L 18 x 2	PN 400	9.5	0033279900	24-BV10SO-L18x2-C19
L 22 x 1.5	PN 250	12.4	0033319900	24-BV10SO-L22x1,5-C19
L 22 x 2	PN 250	12.4	0033329900	24-BV10SO-L22x2-C19
L 28 x 2	PN 250	15.5	0033379900	24-BV10SO-L28x2-C19
L 28 x 3	PN 250	15.3	0033399900	24-BV10SO-L28x3-C19
L 35 x 2	PN 250	23.9	0033419900	24-BV10SO-L35x2-C19
L 35 x 3	PN 250	24.7	0033439900	24-BV10SO-L35x3-C19
L 42 x 3	PN 250	36.0	0033479900	24-BV10SO-L42x3-C19