


Bagues de retenue



Série	Dia ext.	Pression	l	kg/100 env	N° de cde	Désignation
L	6	PN 500	3,8	0,1	0031001900	24-BV10R-L6-C19
L	8	PN 500	3,8	0,1	0031051900	24-BV10R-L8-C19
L	10	PN 500	3,8	0,1	0031101900	24-BV10R-L10-C19
L	12	PN 400	3,8	0,2	0031151900	24-BV10R-L12-C19
L	15	PN 400	4,5	0,3	0031201900	24-BV10R-L15-C19
L	18	PN 400	4,5	0,4	0031251900	24-BV10R-L18-C19
L	22	PN 250	5	0,5	0031301900	24-BV10R-L22-C19
L	28	PN 250	5,5	0,5	0031351900	24-BV10R-L28-C19
L	35	PN 250	7	1,4	0031401900	24-BV10R-L35-C19
L	42	PN 250	7	1,6	0031451900	24-BV10R-L42-C19
S	8	PN 800	4,5	0,3	0031551900	24-BV10R-S8-C19
S	10	PN 800	4,5	0,3	0031601900	24-BV10R-S10-C19
S	12	PN 630	4,5	0,3	0031651900	24-BV10R-S12-C19
S	14	PN 630	6,5	0,5	0031701900	24-BV10R-S14-C19
S	16	PN 630	6,5	0,6	0031751900	24-BV10R-S16-C19
S	20	PN 420	9	1,1	0031801900	24-BV10R-S20-C19
S	25	PN 420	10	2,3	0031851900	24-BV10R-S25-C19
S	30	PN 420	10	2,6	0031901900	24-BV10R-S30-C19
S	38	PN 420	13,5	5,7	0031951900	24-BV10R-S38-C19