


# Verschlussstopfen

Zum Blindschließen von VOSS Lok<sup>40</sup> Rohrverschraubungen



Rohr-AD d1	d3 UN/UNF	l1	SW3	kg/100 ca.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
6	7/16 - 20 UNF	10	14	1,2	7001215400	40-PLC-6-SST
8	1/2 - 20 UNF	10,6	16	1,7	7001215500	40-PLC-8-SST
10	5/8 - 20 UN	11,4	19	2,4	7001215600	40-PLC-10-SST
12	3/4 - 20 UNEF	12	22	3,2	7001215700	40-PLC-12-SST
14	7/8 - 20 UNEF	12,1	25	4,0	7001215800	40-PLC-14-SST
15	7/8 - 20 UNEF	12,3	25	4,3	7001215900	40-PLC-15-SST
16	7/8 - 20 UNEF	12,4	25	4,4	7001216000	40-PLC-16-SST
18	1 - 20 UNEF	12,5	30	6,7	7001216100	40-PLC-18-SST
20	1 1/8 - 20 UN	12,7	32	7,3	7001216200	40-PLC-20-SST
22	1 1/8 - 20 UN	12,9	32	7,9	7001216300	40-PLC-22-SST

Die Überwurfmutter sind zur Verringerung der Montagekräfte innen versilbert.