


Anillos de obturación (anillos con arista de obturación para racores orientables y de manómetro)

- Anillo con arista de obturación para racores orientables con rosca exterior (DS)
- Anillo con arista de obturación para racores de manómetro con rosca interior (DM)



d2	d5	d6	h	Forma	kg/100 aprox.	Referencia	Designación
M 8 x 1	8,1	12	2,5	DS	0,1	0080692100	GP-SR-M8B-H2,5
M 10 x 1	10,1	14	2,5	DS	0,1	0080702100	GP-SR-M10B-H2,5
M 12 x 1,5	12,1	17	3	DS	0,2	0080712100	GP-SR-M12B-H3
M 14 x 1,5	14,1	19	3	DS	0,2	0080722100	GP-SR-M14B-H3
M 16 x 1,5	16,1	21	3	DS	0,3	0080732100	GP-SR-M16B-H3
M 18 x 1,5	18,1	23	3	DS	0,3	0080742100	GP-SR-M18B-H3
M 20 x 1,5	20,1	25	3	DS	0,3	0080752100	GP-SR-M20B-H3
M 22 x 1,5	22,1	27	4,5	DS	0,6	0080142100	GP-SR-M22B-H4,5
M 26 x 1,5	26,15	31	3,5	DS	0,5	0080772100	GP-SR-M26B-H3,5
M 27 x 2	27,15	32	3,5	DS	0,5	0080782100	GP-SR-M27B-H3,5
M 33 x 2	33,15	39	3,5	DS	0,7	0080792100	GP-SR-M33B-H3,5
M 42 x 2	42,15	49	3,5	DS	1,0	0080802100	GP-SR-M42B-H3,5
M 48 x 2	48,15	55	3,5	DS	1,2	0080812100	GP-SR-M48B-H3,5
G 1/8 A	9,8	14	2,5	DS	0,1	0080822100	GP-SR-G1/8B-H3,5
G 1/4 A	5,8	11,2	4,6	DM	0,2	0080562100	GP-SR-IG1/4B-H4,6
G 1/4 A	13,3	18	3	DS	0,2	0080832100	GP-SR-G1/4B-H3
G 3/8 A	16,8	22	3	DS	0,3	0080842100	GP-SR-G3/8B-H3
G 1/2 A	11	18,3	5,2	DM	0,6	0080582100	GP-SR-IG1/2B-H5,2-C21
G 1/2 A	21,1	26	4,5	DS	0,5	0080852100	GP-SR-G1/2B-H4,5
G 3/4 A	26,6	32	3,5	DS	0,6	0080862100	GP-SR-G3/4B-H3,5
G 1 A	33,4	39	3,5	DS	0,7	0080872100	GP-SR-G1B-H3,5
G 1 1/4 A	42,1	49	3,5	DS	1,0	0080882100	GP-SR-G11/4B-H3,5
G 1 1/2 A	48	55	3,5	DS	1,2	0080892100	GP-SR-G11/2B-H3,5

Ejemplo comparativo:
DKA10X