

金属垫圈



★ 产品特点:加大了与安装部的摩擦,可起到防止松动的作用。

类型		☒ 材质	☑ 表面处理
普通级	精密级		
MWAAD	MWACD	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜
MWBAD	MWBCE		无电解镀镍
MWEAD	MWECD		不锈钢

△ 如对防锈有要求,请优先选用不锈钢材质或无电解镀镍产品。

普通级 精密级 视图标准: 第一视角



①代号 - ②D - ③Q - ④B
MWAAD - D4.0 - Q2.0 - B1.0



①代号 - ②D - ③Q - ④B
MWACD - D4.0 - Q2.0 - B1.0

普通级

① 代号	② D	③ Q 指定单位0.5mm (Q尺寸3以上)	④ B 指定单位0.1mm
MWAAD MWBAD MWEAD	4.0 ~ 10.0 (0.5mm单位)		1.0 ~ 2.0 2.1 ~ 5.0 5.1 ~ 10.0
	10.5 ~ 20.0 (0.5mm单位)		1.0 ~ 2.0 2.1 ~ 5.0 5.1 ~ 10.0
	21 ~ 30 (1mm单位)	(无孔加工) 0	1.0 ~ 2.0 2.1 ~ 5.0 5.1 ~ 10.0
	31 ~ 40 (1mm单位)	(选择) 2.0 2.6	1.0 ~ 2.0 2.1 ~ 5.0 5.1 ~ 10.0
	41 ~ 50 (1mm单位)	(指定单位0.5mm) 3 ~ 90	1.0 ~ 2.0 2.1 ~ 5.0 5.1 ~ 10.0
	51 ~ 60 (1mm单位)		1.0 ~ 2.0 2.1 ~ 5.0 5.1 ~ 10.0
	61 ~ 80 (1mm单位)		5.0 ~ 10.0
	81 ~ 100 (1mm单位)		5.0 ~ 10.0

精密级

① 代号	② D	③ Q 指定单位0.5mm (Q尺寸3以上)	④ B 指定单位0.1mm
MWACD MWBCD MWECD	4.0 ~ 10.0 (0.5mm单位)		1.0 ~ 2.0 2.1 ~ 5.0 5.1 ~ 10.0
	10.5 ~ 20.0 (0.5mm单位)		1.0 ~ 2.0 2.1 ~ 5.0 5.1 ~ 10.0
	21 ~ 30 (1mm单位)	(无孔加工) 0	1.0 ~ 2.0 2.1 ~ 5.0 5.1 ~ 10.0
	31 ~ 40 (1mm单位)	(选择) 2.0 2.6	1.0 ~ 2.0 2.1 ~ 5.0 5.1 ~ 10.0
	41 ~ 50 (1mm单位)	(指定单位0.5mm) 3 ~ 90	1.0 ~ 2.0 2.1 ~ 5.0 5.1 ~ 10.0
	51 ~ 60 (1mm单位)		1.0 ~ 2.0 2.1 ~ 5.0 5.1 ~ 10.0
	61 ~ 80 (1mm单位)		5.0 ~ 10.0
	81 ~ 100 (1mm单位)		5.0 ~ 10.0

A6
垫圈
轴环



交货期

5天发货

数量分类	标准订单	特殊订单
数量	小单	大单
数量	1~200	201~
交货期	5天发货	另行报价

△ 常州工厂发货。

△ 部分产品型号 7 天发货, 请以报价为准。



新商城带来全新体验, 3D/2D图纸在线浏览与选型



400-6699-428



www.ant-fa.com