


ZYLINDERSTIFT DIN EN ISO 8734

2351.1.



Werkstoff:

Stahl
Härte 60 ± 2 HRC

Ausführung:

gehärtet, feinstgeschliffen

2351.1. Zylinderstift DIN EN ISO 8734

| d ₁ | l ₂ | r | l ₁ | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
|----------------|----------------|-----|----------------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|--|
| 1 | 0,4 | 1 | | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,5 | 0,5 | 1,6 | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| 2 | 0,6 | 2 | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 2,5 | 0,7 | 2,5 | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 3 | 0,8 | 3 | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 4 | 1 | 4 | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 5 | 1,2 | 5 | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 6 | 1,5 | 6 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 8 | 1,8 | 8 | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 10 | 2 | 10 | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 12 | 2,5 | 12 | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 14 | 2,5 | 16 | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 16 | 3 | 16 | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 20 | 4 | 20 | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |

Bestell-Beispiel:

| | | |
|-------------------------------|--------|-------------------|
| Zylinderstift DIN EN ISO 8734 | = | 2351.1. |
| Durchmesser d ₁ | 6 mm = | 0600. |
| Länge l ₁ | 8 mm = | 008 |
| Bestell-Nummer | = | 2351.1. 0600. 008 |