


DRUCKSTÜCK, FEDERND, MIT DRUCKBOLZEN, MIT SCHLITZ, NORMALE FEDERKRAFT

2472.01.



2472.01. Druckstück, federnd, mit Druckbolzen, mit Schlitz, normale Federkraft

Bestell-Nr.	d ₁	d ₂	l	s	SW	Federkraft [N]	
						Anfang	Ende
2472.01.003	M3	1	12	1	0,7	2	4
2472.01.004	M4	1,5	15	1,5	1,3	4,5	16
2472.01.005	M5	2,4	18	2,3	1,5	6	19
2472.01.006	M6	2,7	20	2,5	2	6	19
2472.01.008	M8	3,5	22	3	2,5	10	39
2472.01.010	M10	4	22	3	3	10	39
2472.01.012	M12	6	28	4	4	12	53
2472.01.016	M16	7,5	32	5	5	45	100
2472.01.020	M20	10	40	7	6	52	125
2472.01.024	M24	12	52	10	8	70	170


Werkstoff:

Hülse: Automatenstahl brüniert
 Bolzen: Automatenstahl gehärtet, brüniert
 Feder: Nirosta

Hinweis:

Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. Demontage mit Innensechskant und Schlitz möglich.

2472.31.



2472.31. Druckstück, federnd, mit Druckbolzen, mit Schlitz, normale Federkraft

Bestell-Nr.	d ₁	d ₂	l	s	SW	Federkraft [N]	
						Anfang	Ende
2472.31.004	M4	1,5	15	1,5	1,3	4,5	16
2472.31.005	M5	2,4	18	2,3	1,5	6	19
2472.31.006	M6	2,7	20	2,5	2	6	19
2472.31.008	M8	3,5	22	3	2,5	10	39
2472.31.010	M10	4	22	3	3	10	39
2472.31.012	M12	6	28	4	4	12	53
2472.31.016	M16	7,5	32	5	5	45	100
2472.31.020	M20	10	40	7	6	52	125

Werkstoff:

Hülse: Nirosta 1.4305
 Bolzen: Nirosta 1.4305
 Feder: Nirosta


Hinweis:

Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. Demontage mit Innensechskant und Schlitz möglich.

DRUCKSTÜCK, FEDERND, MIT DRUCKBOLZEN, MIT SCHLITZ, NORMALE FEDERKRAFT



2472.21.



Werkstoff:

Hülse: Automatenstahl brüniert

Bolzen: Delrin, weiß (POM)

Feder: Nirosta

Hinweis:


Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. Demontage mit Innensechskant und Schlitz möglich.

2472.21. Druckstück, federnd, mit Druckbolzen, mit Schlitz, normale Federkraft

Bestell-Nr.	d ₁	d ₂	l	s	SW	Federkraft [N]	
						Anfang	Ende
2472.21.004	M4	1,5	15	1,5	1,3	4,5	16
2472.21.005	M5	2,4	18	2,3	1,5	6	19
2472.21.006	M6	2,7	20	2,5	2	6	19
2472.21.008	M8	3,5	22	3	2,5	10	39
2472.21.010	M10	4	22	3	3	10	39
2472.21.012	M12	6	28	4	4	12	53
2472.21.016	M16	7,5	32	5	5	45	100



2472.22.



Werkstoff:

Hülse: Nirosta 1.4305

Bolzen: Delrin weiß (POM)

Feder: Nirosta

Hinweis:

Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. Demontage mit Innensechskant und Schlitz möglich.

2472.22. Druckstück, federnd, mit Druckbolzen, mit Schlitz, normale Federkraft

Bestell-Nr.	d ₁	d ₂	l	s	SW	Federkraft [N]	
						Anfang	Ende
2472.22.004	M4	1,5	15	1,5	1,3	4,5	16
2472.22.005	M5	2,4	18	2,3	1,5	6	19
2472.22.006	M6	2,7	20	2,5	2	6	19
2472.22.008	M8	3,5	22	3	2,5	10	39
2472.22.010	M10	4	22	3	3	10	39
2472.22.012	M12	6	28	4	4	12	53
2472.22.016	M16	7,5	32	5	5	45	100