

# DOLUM VE KONTROL ÜNİTESİ

## DOLUM HORTUMU

### BASINÇ REGÜLATÖRÜ




#### Tanım:

2480.00.32.21 dolmuş ve kontrol armatürü dolmuş yapmaya, örn. kalıp denemesi sırasında değişken basınç ayarı yapmaya ve gaz basıncını ölçmeye yarar. 2480.00.31.02 dolmuş hortumunun vida bağlantısıyla doğrudan gaz tüpü vanasına veya basınç regülatörüne bağlanır. Armatür sadece kontrol için kullanılacaksa 2480.00.31.02 dolmuş hortumu olmadan basit bir düzenlemede kullanılabilir. Armatür standart olarak farklı gazlı yay tiplerine bağlamaya yarayan bir 2480.00.32.10/11 adaptörü sahiptir.

#### Not:

Hızlı kilit bağlantılı 2 m uzunluğunda 2480.00.31.02 dolmuş hortumu, kapatma vanası ve gaz tüpü bağlantısı ayrı olarak sipariş edilir. Diğer hortum uzunlukları için ayrı sipariş veriniz.


#### 2480.00.32.21 Dolmuş ve kontrol ünitesi



#### Flanş bağlantısı için bağlantı adaptörü

Sipariş No	Ülke	Flanş bağlantısı için
2480.00.31.02.00.10	Fransa	AFNOR C, W21,8x1/14
2480.00.31.02.00.11	Çin	G 5/8-ISO228
2480.00.31.02.00.12	Büyük Britanya	G 5/8
2480.00.31.02.00.13	Kore	W24,32x1/4 Type 40f
2480.00.31.02.00.14	Rusya	W24,32xG3/4 Type 40n
2480.00.31.02.00.15	ABD	W24,32x1/4 Type 40c
2480.00.31.02.00.16	İtalya	W24,32xW21,7x1/4 Type 40d

#### 2480.00.31.02 Dolmuş hortumu



#### Tanım:


2480.00.32.07. tüp basıncı regülatörü, 200 bar ve 300 bar gaz tüplerine bağlantı için tasarlanmıştır. Tüp basıncı regülatörüne, 2480.00.31.02 dolmuş hortumu ve 2480.00.32.07.04 bağlantı adaptörüyle gazlı yayların doldurulması için 2480.00.32.21 dolmuş ve kontrol armatürü bağlanır. Gaz tüpünün tipine bağlı olarak 200 barlık gaz tüpleri için olan 2480.00.32.07.02 tüp bağlantısı ve 300 barlık gaz tüpleri için olan 2480.00.32.07.03 tüp bağlantısı kullanılabilir.

Maks. ön basınç 300 bar  
Arka basınç aralığı 10-200 bar

#### Diğer avantajları:

- 2480.00.32.21 dolmuş ve kontrol armatüründeki kapatma vanasının dikkatsiz bir şekilde açılarak aşırı dolmuş yapılması mümkün değildir.
- 2480.00.32.21 dolmuş ve kontrol armatürünün manometre göstergesine bakmaya gerek yoktur.

#### 2480.00.32.07. Gas Basınç regülatörü



Sipariş No	200/300 bar gaz silindiri için
2480.00.32.07.01	basınç regülatörü
2480.00.32.07.02	gaz silindir konektörü 200 bar
2480.00.32.07.03	300 bar gaz tüpü bağlantısı
2480.00.32.07.04	Konektör adaptörü

Sipariş No	200 bar gaz silindiri için
2480.00.32.07.01	basınç regülatörü
2480.00.32.07.02	gaz silindir konektörü 200 bar
2480.00.32.07.04	Konektör adaptörü

Sipariş No	300 bar gaz tüpü basıncı için
2480.00.32.07.01	basınç regülatörü
2480.00.32.07.03	300 bar gaz tüpü bağlantısı
2480.00.32.07.04	Konektör adaptörü

