

# BLACHA PRECYZYJNA CZWOROKĄTNA Z NADDATKIEM OBRÓBKOWYM, DIN 59350

## Material:


1.0570 / St 52-3

Stal niestopowa konstrukcyjna

## Wykonanie:

Precyzyjne szlifowanie na grubość, szlifowanie lub frezowanie na szerokość, obróbka na długość

2923.0570.



## 2923.0570. Blacha precyzyjna czworokątna z nadładkiem obróbkowym, DIN 59350

s	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	70,4	80,4	100,4
b															
10,4				•											
12,4					•										
15,4						•									
20,3		•	•	•	•	•									
20,4							•								
25,3	•	•	•	•	•	•	•								
25,4								•							
30,3	•	•	•	•	•	•	•	•							
30,4									•						
40,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
40,4										•					
50,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
50,4											•				
60,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
60,4												•			
70,3				•	•	•	•	•	•	•	•	•			
70,4													•		
80,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
80,4														•	
100,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
100,4															•
120,3			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
125,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
140,3			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
160,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
180,3				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200,3		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250,3		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
300,3				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
350,3				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
400,3				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

## Przykład zamówienia:

Blacha precyzyjna czworokątna z nadładkiem  
obróbkowym, DIN 59350

= 2923.0570.

Szerokość B 50,3 mm

= 050.

Grubość S 5,2 mm

= 005.

Długość L 1000 mm

= 1000

Numer katalogowy

= 2923.0570. 050. 005. 1000