

ACCIAIO PIATTO DI PRECISIONE E ACCIAIO QUADRO CON SOVRAMETALLO, DIN 59350

Materiale:

1.2379 / X 155 CrVMo 12-1
Acciaio per lavorazione a freddo

2923.2379.




forniamo prodotti original
BÖHLER

Esecuzione:

Spessore rettificato a precisione, larghezza rettificata o fresata, lunghezza lavorata

Nota:

- = disponibile in lunghezze da 500 mm e 1000 mm
- = disponibile solo in lunghezze da 500 mm
- = disponibile solo in lunghezze da 1000 mm



2923.2379. Acciaio piatto di precisione e acciaio quadro con sovrametallo, DIN 59350

s	2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	63,4	70,4	80,4	100,4	120,4	150,4	
b																								
6,2						○																		
8,2						●																		
10,3	●	●	●	●	●	●																		
10,4							●																	
12,4								●																
15,3	●	●	●	●	●	●	●	■																
15,4									●															
16,4										■														
20,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■														
20,4											●													
25,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●													
25,4												●												
30,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●												
30,4													●											
32,3							■	■	■		■	■	■											
32,4																	■							
40,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■										
40,4																								
50,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●									
50,4																								
60,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●								
60,4																								
63,3							■	■	■		■	■	■		■	■	■							
63,4																								
70,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
70,4																								
80,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■							
80,4																								
90,3							■	■	■		■	■	■		■	■	■							
100,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■							
100,4																								
120,4																								
125,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■							
150,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■							
150,4																								
160,3							■	■	■		■	■	■		■	■	■							
200,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■							
250,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■							
300,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■							
350,3										■	■	■	■		■	■								
400,3										■	■	■	■		■	■								

Esempio di ordinazione:

Acciaio piatto di precisione e acciaio quadro con sovrametallo, DIN 59350	=	2923.2379.
Larghezza B	15.3 mm =	015.
Spessore S	2.2 mm =	002.
Lunghezza L	500 mm =	0500
N. d'ordine	=	2923.2379. 015.002. 0500