

HASSAS DÜZ VE KARE ÇELİK BAR, DIN 59350

2922.2842.



orjinal
BÖHLER
kalitesi

Malzeme:

1.2842 / 90 MnCrV 8

Soğuk işlenmiş çelik


Yürütme:

Kalınlık kesinlik alanı, genişyüzeyle ya da işlenmiş, uzunluğu işlenmiş

Not:

● = 500mm ve 1000mm uzunluklarında mevcuttur

○ = yalnızca 500mm uzunluklarında mevcuttur



2922.2842. Hassas düz ve kare çelik bar, DIN 59350

s	1	2	3	4	5	6	8	10	12	15	16	20	25	30	40	50	60
b																	
4				○													
5					○												
6						●											
8							●										
10	○	●	●	●	●	●	●	●									
12	○	●	●	●	●	●	●	●	●								
15	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
16											●						
20	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●					
25	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●				
30	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●			
35	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		
40	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	
50	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
60	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
70	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
80	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
100	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
120	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
125	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
150	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
160	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
180	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
200	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
250	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
300	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●

Siparis Kodu (örnek):

Hassas düz ve kare çelik bar, DIN 59350 = 2922.2842.
Genişlik B 50 mm = 050.
Kalınlık S 1 mm = 001.
Uzunluk L 500 mm = 0500
Siparis No = 2922.2842. 050. 001. 0500