


Kompakt-Anbindung **mit** Zugentlastung

TR.40.21.01.XX - TR.100.21.01.XX



- Mit Zugentlastung
- Sicheres und einfaches Fixieren der Leitungen mit Kabelbindern
- Vielfältige Einstellmöglichkeiten

Kompakt-Anbindungen | **Mit** Zugentlastung | Für TRC·TRE·TRCFTR.40.21.01.XX -  
TR.100.21.01.XX

Ø Index	Art. Nr. mit Zugentlastung	Spannschelle Ø [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
30.	▶ -	-	-	-	-	-
40.	▶ TR.40.21.01.	30   32   34	110	85	84,5	17,8
50.	▶ TR.50.21.01.	30   32   34	110	85	84,5	21
60.	▶ TR.60.21.01.	30   32   34	110	126	126	25
65.	▶ TR.65.21.01. <sup>5)</sup> *	30   32   34	110	126	126	25
70.	▶ TR.70.21.01.	30   32   34	110	126	126	25
85.	▶ TR.85.21.01.	30   32   34	110	153	155	38
85. (R 240)	▶ TR.85.240.21.01. <sup>4)</sup>	30   32   34	110	153	155	38
100.	▶ TR.100.21.01.	30   32   34	110	153	155	38
125.	▶ -	-	-	-	-	-

Standard Spannschelle für Achse 6: ø 30 mm

4) Nur für Sondergröße TRCF.85.240.0 mit 240er Biegeradius

5) Auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit nach Rücksprache.

Art. Nr. mit gewünschtem ø für die Spannschelle | 30 | 32 | 34 | ergänzen z.B. TR.100.21.01.30

Kompakt-Anbindungen für Spannschelle Achse 6 | **Ohne Zugentlastung**

Kompakt-Anbindung **ohne** Zugentlastung  
TR.40.21.02.XX - TR.100.21.02.XX

- Ohne Zugentlastung
- Platzsparend
- Vielfältige Einstellmöglichkeiten

Kompakt-Anbindungen | **Ohne Zugentlastung** | Für TRC·TRE·TRCF



Ø Index	Art. Nr. ohne Zugentlastung	Spannschelle Ø [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
30.	▶ -	-	-	-	-	-
40.	▶ TR.40.21.02.	30   32   34	110	85	84,5	-
50.	▶ TR.50.21.02.	30   32   34	110	85	84,5	-
60.	▶ TR.60.21.02.	30   32   34	110	126	126	-
65.	▶ TR.65.21.02.*	30   32   34	110	126	126	-
70.	▶ TR.70.21.02.	30   32   34	110	126	126	-
85.	▶ TR.85.21.02.	30   32   34	110	153	155	-
85. (R 240)	▶ TR.85.240.21.02. 4)	30   32   34	110	153	155	-
100.	▶ TR.100.21.02.	30   32   34	110	153	155	-
125.	▶ -	-	-	-	-	-

Standard Spannschelle für Achse 6: ø 30 mm

4) Nur für Sondergröße TRCF.85.240.0 mit 240er Biegeradius

Art. Nr. mit gewünschtem ø für die Spannschelle | 30 | 32 | 34 | ergänzen z.B. TR.100.21.02.30